

Поздравляем вас с покупкой басовых кабинетов BC210/BC212 или BC410!

Хотя подключение и настройка кабинетов BC210/BC212/BC410 происходят легко и понятно, мы советуем вам прочитать это руководство по установке перед началом использования. Не скучайте!

## Примеры комбинаций кабинетов



### Стек из двух кабинетов 210

Сочетание мощного низа с точным, быстрым и конкретным звуком, обычно ассоциируемым с 10" динамиками.

### 1x212 + 2x210

Для сочетания точного полного звучания и ещё большего количества низов, обеспечиваемых кабинетом с двумя 12" динамиками.

### 2x410

Классическая схема 8x10, полученная путём комбинации двух кабинетов 410. Чёткий и острый звук с огромным запасом энергии.

### 410 + 212

Крутая комбинация плотного низа, чёткости и упругости.



Для обеспечения вашей собственной безопасности и безопасности ваших коллег убедитесь в устойчивости установленных друг на друга кабинетов и примите необходимые меры предосторожности, чтобы стек не качался и не опрокидывался. Также помните, что в вертикальный стек можно устанавливать только два кабинета.



### Соединение кабинетов

Для подключения входа и связи кабинетов между собой можно использовать разъёмы Speakon. Подключите выход усилителя к одному из разъёмов, а другой разъём соедините с входом второго кабинета.

### Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты:

Сопrotивление BC210, BC212 составляет 8 Ом.

Сопrotивление BC410 составляет 4 Ом.

Все басовые усилители компании TC Electronic могут работать с любой комбинацией, состоящей максимум из трёх 8-омных кабинетов TC Electronic, или из двух 8-омных кабинетов других производителей.

В зависимости от модели усилителя TC Electronic кабинет BC410 (4 Ом) можно комбинировать с одним или двумя другими кабинетами. Пожалуйста, сверьте вашу схему подключения с руководством по конфигурации кабинетов, которое находится по адресу [www.tcelectronic.com/cabconfig](http://www.tcelectronic.com/cabconfig)



Если вы случайно подключите неправильную комбинацию кабинетов к басовому усилителю TC Electronic, то сработает система защиты усилителя. В этом случае самому усилителю ничего не грозит.

## Технические характеристики

- Динамики Eminence custom (210 = 2x10", 212 = 2x12" 410 = 4x10")
- Высокочастотный динамик: Eminence Титановая диафрагма диаметром 33 мм
- Максимальная мощность: 210 & 212: 250 Вт 410: 500 Вт
- 15 мм многослойная фанера
- Изготовленный вручную деревянный ящик
- Покрытие Tolex
- Металлическая решётка
- Заднее расположение фазоинвертора

### Размеры и вес

- 210: Шир x Выс x Глуб - 462x662x380 мм Вес – 19 кг
- 212: Шир x Выс x Глуб - 462x662x380 мм Вес – 20 кг
- 410: Шир x Выс x Глуб - 594 x 662 x 426 мм Вес – 27 кг

Об изменениях не сообщается

## ВАЖНО!

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Прочтите эту инструкцию.
- Сохраните эту инструкцию.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем инструкциям.
- Не используйте это оборудование возле воды.
- Протирайте только сухой тканью.
- Используйте только аксессуары и приспособления, указанные производителем.



Используйте только с тележками, стойками, треногами, подставками или столами, указанными производителем, или идущими в комплекте. При использовании тележек для перевозки оборудования будьте осторожны, чтобы избежать травм при опрокидывании.

### Предупреждение

- Предупреждаем, что внесение любых изменений и модификаций, не оговоренных этим руководством, может привести к потере вами права на использование этого оборудования.

### Обслуживание

- Внутри нет деталей, которые вы сможете обслуживать самостоятельно.
- Все обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.